



Produit	30585-MCA-2
Description du produit	Formaldéhyde 4% en solution aqueuse, tamponné
Grade / qualité	KLINIPATH Formalin 10%
Numéro CAS	50-00-0
Formule moléculaire	HCHO
Masse moléculaire	30.03

Analyses	Spécifications
Titre (Formaldéhyde)	3.5 - 4.5 %
pH (25°C)	6.8 - 7.2
Méthanol	0.5 - 1.5 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International