



Produit	20864.981
Description du produit	Méthanol
Grade / qualité	HiPerSolv CHROMANORM Reag. Ph. Eur. for HPLC - GRADIENT GRADE
Numéro CAS	67-56-1
Formule moléculaire	H <sub>3</sub> COH
Masse moléculaire	32.04

Analyses	Spécifications
----------	----------------

Titre (sur substance anhydre)	≥ 99.8 %
Solubilité dans l'eau	Conforme
Acidité	≤ 0.0003 meq/g
Alcalinité	≤ 0.0002 meq/g
Point d'ébullition	64 - 65 °C
Densité (20/20)	0.791 - 0.793
Résidu à l'évaporation	≤ 5 ppm
Eau	≤ 0.03 %
Absorbance (210 nm)	≤ 0.7
Absorbance (220 nm)	≤ 0.3
Absorbance (225 nm)	≤ 0.17
Absorbance (230 nm)	≤ 0.13
Absorbance (235 nm)	≤ 0.1
Absorbance (250 nm)	≤ 0.02
Absorbance (260 nm)	≤ 0.01
Transmittance (210 nm)	≥ 20 %
Transmittance (220 nm)	≥ 50 %
Transmittance (225 nm)	≥ 68 %
Transmittance (230 nm)	≥ 74 %
Transmittance (235 nm)	≥ 80 %
Transmittance (250 nm)	≥ 95 %
Transmittance (260 nm)	≥ 98 %
Transmittance (260-420 nm)	≥ 98 %
Fluorescence (en quinine) (254 nm)	≤ 1 ppb
Conforme à Ph.Eur. R 1053200	Conforme
Conforme à Ph.Eur. R1 1053201	Conforme
Conforme à Ph.Eur. R2 1053202	Conforme
Filtré à travers 0,2 µm	Confirmé



# Spécifications du produit



## Analyses

Emballé sous azote

## Spécifications

Confirmé

## Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International